



Série AV Bras de support d'écran dynamique

Inclinaison et pivotement · Bras simple · Réglage en hauteur

- **Saisie et positionnement intuitifs pour un meilleur confort d'utilisation**

Écran repositionnable sans bouton ni outil

Précision de l'effort de manœuvre, pour un confort d'utilisation idéal, sans « dérive ».


Maintien efficace, même dans les applications soumises à des charges dynamiques

- **Maintien des performances sur un grand nombre de cycles**

- **Boîtier fermé pour simplifier le nettoyage au maximum**

- **Goulottes à couvercle enclipsable pour simplifier la gestion des câbles**




- **Assemblé en usine et prêt à l'emploi**



Fixation murale,

Fixation murale en face avant,

Fixation horizontale en face arrière



Autres options disponibles. Pour plus d'informations sur les différents modèles, les références, l'installation et les spécifications, consultez



www.southco.com/AV

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Série AV Bras de support d'écran dynamique

Inclinaison et pivotement · Bras simple · Réglage en hauteur




67B

Spécification et sélection


Étape 1

Déterminez le poids de l'écran et la distance (d) entre la surface de montage et le centre de gravité.



Étape 2

Utilisez l'abaque ci-dessous pour sélectionner un modèle (101, 102 ou 103).



Étape 3

Complétez la référence en choisissant les options de modèle et de couleur ci-dessous.

K	Type de montage
0	Fixation murale en face arrière
1	Fixation murale en face arrière, avec encoche passe-câbles
2	Fixation horizontale
3	Fixation horizontale, avec encoche passe-câbles
4	Fixation murale en face avant

S	Modèle	Couple d'inclinaison N•m		Poids maximal de l'écran kg
		Arrière	Avant	
1	101	7.9	1.13	7
2	102	15.4	2.26	10
3	103	8.6	6.0	7

F	Couleur
50	Noir
76	Blanc

AV - D32-30V1 **K** **S** - **F**

Matériaux et finitions

Alliage d'aluminium, revêtement poudre

Performances

Nombre de manœuvres : 20 000 cycles.

Couple de pivotement :

Au point de fixation du dispositif : 4.3 N.m

Au point de fixation mural : 6.0 N.m

Charge maximale moyenne : 665 N

Consulter le dessin technique pour plus de détails.

Exemple de numéro de référence :

AV-D32-30V101-50 = Bras simple, modèle 101, fixation murale, sans encoche passe-câbles, noir