




MF Chiusura ProFlush per porte d'ingresso



Preparazione del pannello



Numero di parte Chiusura Pro Flush*	Numero di parte
Star Lock	MF-05-530-24
Sistema di bloccaggio	MF-05-550-24

Accessori	Numero di parte
Distanziale	MF-92-500-24
Attrezzo di montaggio	MF-90-400-10

* Fornita con due chiavi con impugnatura in plastica per una comoda presa e con un aggancio.

Per l'ordinazione di chiavi di ricambio contattare Southco

- Materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- A tenuta per impedire l'ingresso di acqua
- Disponibile con due tipi di cilindri
 - sistema Star Lock per aumentare la sicurezza grazie al pistoncino a perni
 - Sistema di bloccaggio a 3 lamelle (MIM) con serratura in acciaio inox e chiave reversibile

Materiali e finiture

Mascherina: acciaio inox, ultralucido

Maniglie: polycarbonato/poliestere, nero

Pomello con blocco: nailon, nero



MG Chiusura Secure per porte d'ingresso

- Disponibile in tutti i materiali resistenti alla corrosione, compresi poliammide, acciaio inox e ottone
- Serratura sul lato esterno, chiavistello scorrevole sul lato interno
- Fornita con riscontro e due chiavi

Materiali e finiture:

Finitura: corpo in poliammide bianco o nero

Accessori:

Serratura: chiave a giorno opzionale.


Distanziale: distanziale opzionale per porte di 10mm di spessore.

Riscontro: numerosi riscontri disponibili in alluminio naturale, alluminio anodizzato nero o acciaio inox.

Per l'ordine di chiavi di ricambio contattare Southco


Note

Per informazioni sui riscontri e gli accessori disponibili v. pagina 621



	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 27/64	3,43	87
B	2 11/64	2,17	55
C	15/32	0,47	12


Preparazione del pannello



	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 13/32	3,41	86,5
B	2 25/32	2,78	70,5
C	15/16	0,32	8
D	5/64	0,08	2
E	5/16	0,31	8
F	2 27/32	2,84	72
G	1 23/32	1,71	43,5

Istruzioni per determinare la combinazione di chiavi

N° di chiave per l'ordinazione di chiavi di riserva cominciando per 8__ o 9__



	Numeri di parte Secure	
	Nero	Bianco
Chiusura con riscontro P e due chiavi	MG-01-110-50	MG-01-110-70